

● 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ

**MRST**

刃径D	公差	刃径D	MT No.
2.95~30.09	+0.005 0	2.95~14.09	1
		14.95~23.09	2
		23.95~30.09	3

材質

型番 **MRST**

1本単位

刃径 D 0.01mm単位指定	食付長 T	刃長 ℓ	全長 L	刃数	¥通常単価 1~4本	刃径 D 0.01mm単位指定	食付長 T	刃長 ℓ	全長 L	刃数	¥通常単価 1~4本
2.95 ~ 2.99	0.5	35	110	6	6,990	16.95 ~ 16.99	1.5	100	220	8	9,310
3.01 ~ 3.09	0.5	35	110	6	6,990	17.01 ~ 17.09	1.5	100	220	8	9,680
3.95 ~ 3.99	0.5	35	110	6	6,680	17.95 ~ 17.99	1.5	105	225	8	9,680
4.01 ~ 4.09	0.5	35	110	6	6,680	18.01 ~ 18.09	1.5	105	225	8	11,030
4.95 ~ 4.99	1	45	120	6	6,240	18.95 ~ 18.99	1.5	105	225	8	11,030
5.01 ~ 5.09	1	45	120	6	5,780	19.01 ~ 19.09	1.5	105	225	8	11,180
5.95 ~ 5.99	1	50	130	6	5,780	19.95 ~ 19.99	1.5	110	230	8	11,180
6.01 ~ 6.09	1	50	130	6	5,780	20.01 ~ 20.09	1.5	110	230	8	12,150
6.95 ~ 6.99	1	55	140	6	5,780	20.95 ~ 20.99	1.5	120	240	8	12,150
7.01 ~ 7.09	1	55	140	6	6,010	21.01 ~ 21.09	1.5	120	240	8	12,530
7.95 ~ 7.99	1	60	150	6	6,010	21.95 ~ 21.99	1.5	120	240	8	12,530
8.01 ~ 8.09	1	60	150	6	6,240	22.01 ~ 22.09	1.5	120	240	8	14,330
8.95 ~ 8.99	1	70	160	6	6,240	22.95 ~ 22.99	1.5	130	250	8	14,330
9.01 ~ 9.09	1	70	160	6	6,240	23.01 ~ 23.09	1.5	130	250	8	16,060
9.95 ~ 9.99	1	70	160	6	6,240	23.95 ~ 23.99	1.5	130	270	8	16,740
10.01 ~ 10.09	1	70	160	6	6,680	24.01 ~ 24.09	1.5	130	270	8	16,740
10.95 ~ 10.99	1	75	170	6	6,680	24.95 ~ 24.99	1.5	130	270	8	16,740
11.01 ~ 11.09	1	75	170	6	6,680	25.01 ~ 25.09	1.5	130	270	8	19,650
11.95 ~ 11.99	1	75	170	6	6,680	25.95 ~ 25.99	1.5	140	280	10	19,650
12.01 ~ 12.09	1	75	170	6	6,900	26.01 ~ 26.09	1.5	140	280	10	21,450
12.95 ~ 12.99	1	80	180	8	6,900	26.95 ~ 26.99	1.5	140	280	10	21,450
13.01 ~ 13.09	1	80	180	8	6,900	27.01 ~ 27.09	1.5	140	280	10	21,450
13.95 ~ 13.99	1	85	190	8	6,900	27.95 ~ 27.99	1.5	140	280	10	21,450
14.01 ~ 14.09	1	85	190	8	7,650	28.01 ~ 28.09	1.5	140	280	10	21,990
14.95 ~ 14.99	1.5	90	210	8	7,430	28.95 ~ 28.99	1.5	150	290	10	21,990
15.01 ~ 15.09	1.5	90	210	8	7,810	29.01 ~ 29.09	1.5	150	290	10	21,990
15.95 ~ 15.99	1.5	95	215	8	7,810	29.95 ~ 29.99	1.5	150	290	10	21,990
16.01 ~ 16.09	1.5	95	215	8	9,310	30.01 ~ 30.09	1.5	150	290	10	27,380



Order  
注文例

**MRST - 10.01**

型番

刃径 (D)

切削条件 P.996



Delivery  
出荷日

**3** 日目出荷



Price  
価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~49	50~99	100~
値引率	価格表	5%	10%	15%	

お見積り

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。