

●右刃左ねじれ12° 0.01mm単位指定

SPHR

刃径D	公差	刃径D	シャンク径d
2.01 ~ 20.09	+0.005 0	2.01 ~ 2.09	3
		3.01 ~ 20.09	D

シャンク径d	公差
3 ~ 20.09	-0.02 -0.05

材質 **HSS**

型番 **SPHR**

1本単位

刃径 D 0.01mm単位指定	食付長 T	刃長 l	全長 L	刃数	¥通常単価 1~4本	刃径 D 0.01mm単位指定	食付長 T	刃長 l	全長 L	刃数	¥通常単価 1~4本
2.01 ~ 2.09	6	30	60	4	2,800	11.95 ~ 11.99	15	75	150	6	5,500
3.01 ~ 3.09	8	40	72	6	2,500	12.01 ~ 12.09	15	75	150	6	6,100
3.95 ~ 3.99	8	40	80	6	2,500	12.95 ~ 12.99	16	80	160	8	6,100
4.01 ~ 4.09	8	40	80	6	2,500	13.01 ~ 13.09	16	80	160	8	6,700
4.95 ~ 4.99	9	45	90	6	2,700	13.95 ~ 13.99	17	85	165	8	6,700
5.01 ~ 5.09	9	45	90	6	2,700	14.01 ~ 14.09	17	85	165	8	7,500
5.95 ~ 5.99	10	50	100	6	2,700	14.95 ~ 14.99	18	90	175	8	7,500
6.01 ~ 6.09	10	50	100	6	2,700	15.01 ~ 15.09	18	90	175	8	8,500
6.95 ~ 6.99	11	55	105	6	2,700	15.95 ~ 15.99	19	95	185	8	8,500
7.01 ~ 7.09	11	55	105	6	3,100	16.01 ~ 16.09	19	95	185	8	9,600
7.95 ~ 7.99	12	60	115	6	3,100	16.95 ~ 16.99	20	100	190	8	9,600
8.01 ~ 8.09	12	60	115	6	3,600	17.01 ~ 17.09	20	100	190	8	10,500
8.95 ~ 8.99	13	65	125	6	3,600	17.95 ~ 17.99	21	105	200	8	10,500
9.01 ~ 9.09	13	65	125	6	4,000	18.01 ~ 18.09	21	105	200	8	12,000
9.95 ~ 9.99	14	70	130	6	4,000	18.95 ~ 18.99	21	105	210	8	12,000
10.01 ~ 10.09	14	70	130	6	4,800	19.01 ~ 19.09	21	105	210	8	12,000
10.95 ~ 10.99	15	75	140	6	4,600	19.95 ~ 19.99	22	110	220	8	12,000
11.01 ~ 11.09	15	75	140	6	5,500	20.01 ~ 20.09	22	110	220	8	14,900



Order 注文例 **SPHR - 10.01**
型番 刃径 (D)



Delivery 出荷日 **3** 日目出荷

切削条件 **P.996**



■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~49	50~99	100~
値引率	価格表	5%	10%	15%	

お見積り

超硬

ハイス

ミスミ

MISUMI C-VALUE

ハイス鋼スパイラルハンドリーマ

使用頻度の高い定番サイズを、お求めやすい価格でご提供



SPHRC

刃径D	公差	シャンク径d	公差
2~3	+0.008 +0.002	2~3	-0.014 -0.039
4~6	+0.012 +0.004	4~6	-0.020 -0.050
8・10	+0.015 +0.006	8~10	-0.025 -0.061
12	+0.018 +0.007	12	-0.032 -0.075

材質 **HSS**

1本単位

型番	刃径 D	食付長 T	刃長 l	首下長 l1	全長 L	シャンク径 d	刃数	¥通常単価	型番	刃径 D	食付長 T	刃長 l	首下長 l1	全長 L	シャンク径 d	刃数	¥通常単価
SPHRC-2	2	8.3	25	25	49	2	4	1,460	SPHRC-6	6	17.7	47	56	93	6	6	1,330
SPHRC-3	3	10.3	31	31	57	3	6	1,200	SPHRC-8	8	19.3	58	70	115	8	6	1,650
SPHRC-4	4	12.7	38	43	76	4	6	1,200	SPHRC-10	10	22.0	66	83	133	10	6	2,020
SPHRC-5	5	14.7	44	50.5	87	5	6	1,200	SPHRC-12	12	25.3	76	90	152	12	6	2,600



Order 注文例 **SPHRC - 5**
型番 刃径 (D)



Delivery 出荷日 **在庫品** 巻末-3

切削条件 **P.996**

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。