

● 右刃左ねじれ12° 0.01mm単位指定タイプ

SPMR

刃径D	公差	刃径D	MT No.
3.01~30.05	+0.005 0	3.01~14.09	1
		15.01~23.09	2
		24.01~30.05	3

材質 **HSS**

型番 **SPMR**

1本単位

刃径 D 0.01mm単位指定	食付長 T	刃長 l	全長 L	刃数	¥通常単価 1~4本	刃径 D 0.01mm単位指定	食付長 T	刃長 l	全長 L	刃数	¥通常単価 1~4本
3.01 ~ 3.09	0.5	35	110	6	7,400	17.01 ~ 17.09	1.5	100	220	8	10,200
4.01 ~ 4.09	0.5	35	110	6	7,100	18.01 ~ 18.09	1.5	105	225	8	11,600
5.01 ~ 5.09	1	45	120	6	6,100	19.01 ~ 19.09	1.5	105	225	8	11,700
6.01 ~ 6.09	1	50	130	6	6,100	20.01 ~ 20.09	1.5	110	230	8	12,800
7.01 ~ 7.09	1	55	140	6	6,400	21.01 ~ 21.05	1.5	120	240	8	13,200
8.01 ~ 8.09	1	60	150	6	6,600	22.01 ~ 22.05	1.5	120	240	8	15,000
9.01 ~ 9.09	1	70	160	6	6,600	23.01 ~ 23.09	1.5	130	250	8	16,800
10.01 ~ 10.09	1	70	160	6	7,100	24.01 ~ 24.09	1.5	130	270	8	17,500
11.01 ~ 11.09	1	75	170	6	7,100	25.01 ~ 25.09	1.5	130	270	8	20,600
12.01 ~ 12.09	1	75	170	6	7,300	26.01 ~ 26.05	1.5	140	280	10	22,500
13.01 ~ 13.09	1	80	180	8	7,300	27.01 ~ 27.05	1.5	140	280	10	22,500
14.01 ~ 14.09	1	85	190	8	8,000	28.01 ~ 28.05	1.5	140	280	10	23,000
15.01 ~ 15.09	1.5	90	210	8	8,200	29.01 ~ 29.05	1.5	150	290	10	23,000
16.01 ~ 16.09	1.5	95	215	8	9,800	30.01 ~ 30.05	1.5	150	290	10	28,600



SPMR - 10.01
型番 刃径 (D)



3 日目出荷



■数量スライド価格 (●1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~49	50~99	100~
値引率	価格表	5%	10%	15%	

お見積り

超硬

ハイス

ミスミ



ハイス鋼スパイラルマシンリーマ



使用頻度の高い定番サイズを、お求めやすい価格でご提供

SPMRC

刃径D	公差	刃径D	MT No.
8	+0.012 +0.006	8	1
10~16	+0.015 +0.007	10~16	2

材質 **HSS Co5%**

1本単位

切削条件 **P.996**

型番	刃径 D	食付長 T	刃長 l	首下長 l1	全長 L	刃数	¥通常単価
SPMRC-8	8	0.7~1.05	33	90	156	6	3,910
SPMRC-10	10	0.7~1.05	38	102	168	6	4,150
SPMRC-12	12	0.8~1.2	44	116	182	6	4,220
SPMRC-16	16	1.0~1.5	52	130	210	8	4,610



SPMRC - 8
型番 刃径 (D)



在庫品 巻末-3

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。