

定番サイズに限定してお求めやすい価格でご提供

WEBなら、タップ1.5万円翌日出荷!

ミスミ MISUMI C-VALUE

HSSE POINTED TAP


ハイス鋼ポイントタップ

プライスタウン



POT

パック



※ホモ処理：水蒸気処理により四三酸化鉄皮膜をつくることで、耐着性を向上させます。

材質



一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○			○		○	○	○

○=適

型番 POT

1パック 10本入

呼び M×P	食付 Lcf	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	パック入数	半通常単価 (1本単価)
M2	0.4	5P	LM2	40	9.5	15	3	2	5	10本	5,500 (550)
M3	0.5		LM2	46	11	18	4	3	6		3,000 (300)
M4	0.7		LM2	52	13	20	5	3	7		2,800 (280)
M5	0.8		LM2	60	16	25	5.5	3	7		2,740 (274)
M6	1		LM2	62	19	28	6	3	7		3,100 (310)
M8	1.25		LM3	70	22	35	6.2	3	8		3,960 (396)
M10	1.5		LM3	75	24	39	7	3	8		4,140 (414)
M12	1.75		LM4	82	29	42	8.5	3	9		7,700 (770)

- この商品はパック単位での販売となります。
- M8以下は突き出しセンチとなります。
- 切削タップの精度LMの詳細につきましては技術情報 (P.1197) をご参照ください。

切削条件 P.1196

技術情報 P.1197



Order 注文例

POT - M3 - 0.5

型番 呼び (M×P)



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

EGが特長!

- 通り穴加工に用います。
- 炭素鋼、合金鋼など切りくずが連続する被削材に適しています。

ねじ穴関連工具

ハンドタップ



スパイラルタップ



ポイントタップ



ロールタップ



管用タップ



ねじ切りカッター



特殊タップ



ねじ穴関連工具

ダイス

タップレンチ



修正・除去工具

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド (ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。